









AHS 30 Variante


Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de




Kippsicherung !!!

Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden (auf dem
oberen Boden)




Die Einstellung der
Auszug-Blenden bitte
durch drehen an den
einzelnen Reihling-
stangen vornehmen.
(heranholen oder
wegdrücken)





DSPU 100 Blocktype Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction



Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de




4x 4x 14x 4x 4x



4x 8x 10x 2x 2x











4x



KHW 50 / KHW 100 Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction



Flex-Well Vertriebs GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de

US 40 B/ 50 B/ 60 B Varianto (Blocktype)

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co. KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de

