









AHS 30 Variante



Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de





Kippsicherung !!!

Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden (auf dem
oberen Boden)



Die Einstellung der
Auszug-Blenden bitte
durch drehen an den
einzelnen Reihling-
stangen vornehmen.
(heranholen oder
wegdrücken)







2x 2x 4x




Ø 5mm 8x 8x 12x





H 30 / H 40 / H 50 / H 60 / KH 60-32 / HG 50 / HGH 50 **H 50-68 / H 60-68 / H 50-89 / H 60-89 -Varianto**

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs
 GmbH & Co.KG
 Industriestr. 80
 32120 Hiddenhausen
 info@flex-well.de



4x 12x 2x 1x 4x 3,5x15











8x 2x 2x Ø8mm



KHW 50 / KHW 100 Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction






Flex-Well Vertriebs GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de

US 40 B/ 50 B/ 60 B Varianto (Blocktype)


Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co. KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de







WRL 100 Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction



5x



Flex-Well Vertriebs GmbH & Co. KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de